



## SECUMAR Secufit

Gilet permettant une grande capacité de mouvement

- House de protection matelassée coté corps
- Bandes réfléchissantes à l'avant et à l'arrière

*Vest allowing a large capacity of movement*

- Protective quilted body side house
- Front and rear reflectives stripes




Référence / Code : 303 884

### Description

*Description*

Catégorie de flottabilité 150 N  
 Flottabilité estimée 160 N  
 Poids 1.32 kg  
 Cartouche de CO<sub>2</sub> 32 g  
 Poids de la personne a partir de 40 kg  
 Température de stockage : -54°C à +70°C  
 Température d'utilisation : -15°C to +70°C

*Buoyancy class 150 N  
 Estimated buoyancy 160 N  
 Weight 1.32 kg  
 CO<sub>2</sub> cartridge 32 g  
 Weight of the person from 40 kg  
 Storage temperature : -54°C to +70°C  
 Operation temperature : -15°C to +70°C*



## SECUMAR Secufit

### Description détaillée / Detailed description

|   |  |
|---|--|
| <b>Normes</b><br><i>Standards</i>   | Conforme à la norme DIN EN ISO 12402-3<br><i>Complies with DIN EN ISO 12402-3 standard</i>   |
| <b>Housse protection</b><br><i>Protective stole</i>                                 | Housse de protection matelassé côté corps<br>Harnais intégré<br>Boucle de fermeture latérale « Click »<br><i>Protective quilted body side house<br/>Integrated harness<br/>"Click" side closure buckle</i>   |
| <b>Enveloppe gonflable</b><br><i>Buoyancy chamber</i>                               | Enveloppe gonflable Winglet - position plus stable en mer<br>Soudure haute fréquence<br>Bande réfléchissantes M3<br>Équipée d'un gonfleur buccal avec soupape<br><i>Winglet type buoyancy chamber - more stable position at sea<br/>High frequency welding<br/>M3 reflective strap<br/>Equipped with an oral valve</i>         |
| <b>Percuteur</b><br><i>Inflator</i>   | Percuteur automatique SECUMATIC 3001S<br>Dispose d'un système d'activation manuelle<br>Activation automatique lors du contact des pastilles SECUMAR avec l'eau<br><i>Automatic inflator SECUMATIC 3001S<br/>Fitted with a manual activation system<br/>Automatic activation as the SECUMAR pills are in contact with water</i> |
| <b>Équipement</b><br><i>Equipment</i>   | Sifflet deux tons avec corde<br>Boucle de suspension<br>Col softshell-polaire<br>Sacoche de rangement<br><i>Two tones whistle with cord<br/>Suspension loop<br/>Softshell collar<br/>Storage bag</i>   |
| <b>Accessoires &amp; pièces de rechange</b><br><i>Accessories &amp; spare parts</i> | Dispositif pour passage en mode manuel<br>Sangle sous-cutale<br>Cartouches de CO <sub>2</sub> 32 g pour percuteur automatique<br>Longe pour harnais<br><i>Manual override<br/>Crotch strap<br/>43 g CO2 cartridges for automatic inflator<br/>Lifeline for harness</i>   |